

# KLM-A + ESL 44X7 - 用于端子条的标记槽

0809421

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0809421>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



端子板标记及插件标记条ESL...，高度可调节，与末端夹E/UK, E/NS 35 N 或CLIPFIX 35共同使用  
，插件标记条标记范围：44 x 7 mm

## 商业数据

订货号	0809421
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BG211A
产品关键代码	BG211A
GTIN	4017918201821
单件重量（含包装）	2.152 g
单件重量（不含包装）	2.206 g
原产地	CN

# KLM-A + ESL 44X7 - 用于端子条的标记槽

0809421

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0809421>



## 技术数据

### 说明

概述

打印图像可能因激光打印机而有所不同

### 产品属性

产品类型

标记条支架

### 尺寸

宽度

7 mm

长度

44 mm

### 文本框

文本框宽度

44 mm

文本框高度

7 mm

### 材料规格

颜色

透明

标识材料

ABS

阻燃等级，符合UL 94

HB

基座材料

SAN

材质

不含硅及卤素

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度（运行）

-40 °C ... 85 °C

建议环境温度（存储/运输）

23 °C

建议湿度（存储/运输）

50 %

### 安装

安装类型

插拔式

# KLM-A + ESL 44X7 - 用于端子条的标记槽

0809421

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0809421>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

### ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# KLM-A + ESL 44X7 - 用于端子条的标记槽

0809421

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0809421>



## 产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)