

Verfügbarkeit : Lieferbar



UVP zzgl. MwSt\* : 39,50 EUR



### Hauptmerkmale

Produktreihe	Acti 9
Kurzbezeichnung des Geräts	IATLc
Produkt oder Komponententyp	Centralized control auxiliary
Steuerkreisspannung	24...240 V AC 50/60 Hz Impuls

### Zusatzmerkmale

Fernsteuerbetätigungsart	2 Schaltereingänge
Montagevariante	Befestigt, rechts an TL
Montagehalterung	Hutschiene
9-mm-Raster	1
Höhe	81 mm
Breite	9 mm
Tiefe	69 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen fest Kabel 0,5-4 mm <sup>2</sup> Tunnelklemmen fest Kabel mit Kabelende 0,5-4 mm <sup>2</sup> Tunnel type terminals flexible cable(s) 1...4 mm <sup>2</sup> Tunnel type terminals flexible cable(s) with cable end 1...4 mm <sup>2</sup>
Drahtabsolierungslänge	11 mm
Anzugsmoment	1 Nm
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iTL Acti 9 iTLi Acti 9 iTLs
Produktkompatibilität	ITL (16 A) ITL (32 A)

### Montage

Tropenfest	2
------------	---

Relative Feuchtigkeit	95 % (55 °C)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20-50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-70 °C

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</a>
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------