

FR35 - Veste Bizflame Plus

Collection: Bizflame™ Work

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone

Emballage extérieur: 24



information produit

La veste Bizflame Pro offre un confort et une protection exceptionnels. Les caractéristiques fonctionnelles comprennent une poche de poitrine avec une section dissimulée pour le téléphone portable et une boucle radio pratique.

Bizflame™ Work

BizFlame™ Work a été développé et conçu à partir du tissu résistant aux flammes Bizflame™ Work, très innovant, auquel ont été ajoutées des propriétés antistatiques. Certifié selon une série de normes internationales. Triple couture et fermetures éclair en laiton pour une solidité et une durabilité accrues.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)

EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)

EN 1149 - 5

Caractéristiques

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche poitrines avec rabat pression
- 2 poches basses rabat pression
- Fermeture centrale zip et pressions
- Fermeture en laiton robuste, durable
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- CE-CAT III
- Poche téléphone

FR35 - Veste Bizflame Plus
Code Douanier: 6203321000**Laboratoire d'essai**

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777_11345_02_E00_00

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
N° de certificat: AB0321/17276-01/E00-00

Entretien et Lavage**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR35GRRS	Gris	43.0	28.0	50.0	0.7700	0.0602	5036108282982	25036108772999
FR35GRRM	Gris	43.0	28.0	50.0	0.7720	0.0602	5036108282975	25036108772982
FR35GRRL	Gris	43.0	28.0	50.0	0.8280	0.0602	5036108282968	25036108772975
FR35GRRXL	Gris	43.0	28.0	50.0	0.9020	0.0602	5036108282999	25036108773002
FR35GRRXXL	Gris	43.0	28.0	50.0	0.9100	0.0602	5036108283002	25036108773019
FR35GRRXXXL	Gris	43.0	28.0	50.0	0.9560	0.0602	5036108283019	25036108773026