

MERKMALE

- Klagen aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
- Die drehbare Kappe ermöglicht dem Benutzer ein leichtes Schrauben eine präzise Justierung
- Tri-Lobe-Form des Griffs
- Öse im Griff für Storage Options

Präzisions-Kreuzschlitz-Schraubendrehersatz von RS Pro, 7-teilig

RS Best.-Nr. 243-513



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieser siebenteilige Schraubendrehersatz von RS Pro enthält gängige Größen von Kreuz- und Flachkopfschraubendrehern. Kreuzkopf- oder Kreuzschlitzkopf und Flachkopf sind wahrscheinlich die häufigsten Arten von Schrauben und finden sich in allen Bereichen von Elektrogeräten bis hin zu Holzkonstruktionen.

Allgemeine

Schraubendrehertyp	Präzision
Anzahl der Teile	9
Spitzentyp	Schlitz Philips
Inhalt	Schlitz: 1,50 mm x 0,23 mm x 60 mm, 2,5 mm x 0,4 mm x 60 mm, 3,0 mm x 0,5 mm x 60 mm, 3,0 mm x 0,5 mm x 100 mm Phillips ®: Nr.00 x 60 mm, Nr. 0 x 60 mm Nr. 1 x 80 mm
Anwendungen	Mechanische und industrielle Produktion, Elektronik, Öffnungskonsolen - Xbox/Playstation, Holzbearbeitung/Tischlerei, Befestigung von Holz und Metall

Mechanische

Spitzengröße	Schlitz: 1,5 mm; 2,5 mm; 3 mm Phillips: PH00; PH0; PH1
Klingenlänge	Schlitz: 50 mm; 50 mm; 50 mm; 100 mm Phillips: 60 mm, 60 mm, 80 mm
Klingenmaterial	Silizium-Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl (Svcm55)
Griffmaterial	Polypropylen/TPR-Doppelinjektion
Klingenoberfläche	Mattverchromte Oberfläche mit schwarzer Phosphatspitze
Härte	Wärmebehandelt gemäß HRC: 55~59 Grad



Selection Guide			
Pieces	Style	Size	Stock No
7	Slotted (4) Phillips (3)	1.5x50, 2.5x50, 3x5, 3x100 00x60, 0x60, 1x80	243-513
7	Slotted (4) Phillips (3)	2.5x50, 2.5x50, 3x50, 3x100 00x60, 0x60, 1x80	243-585
5	Torx	T6X60, T7x60, T8x60, T9x60, T10x100	243-692
7	Hex	0.6x60, 0.7x60, 1.3x60, 1.5x60, 2.0x60, 2.5x100, 3.0x100	243-686
5	Nut Spinner	2.5, 3, 3.2, 3.5, 4 x 60 mm	243-664

Parts	Model		Stock no.
7 to	Hex.	0.6 x 60, 0.7 x 60, 1.3 x 60, 1.5 x 60, 2.0 x 60, 2.5 x 100, 3.0 x 100	243-686
5	Nut driver	2.5, 3, 3.2, 3.5, 4 x 60 mm	243-664
5	TORX®:	T6 x 60, T7 x 60, T8 x 60, T9 x 60, T10 x 100	243 to 692
7 to	Slotted/Phillips	Slotted: 1.5 x 50, 2.5 x 50, 3 x 5, 3 x 100 ; Ph00 x 60, Ph0 x 60, Ph1 x 80	243-513