

MERKMALE

- Eine stabile und Durable Einheit
- Verchromt für einfache Reinigung
- Die abriebfesten Ecken sorgen dafür, dass der Wagen immer vorzeigbar ist
- Stahlrohrrahmen sorgt für Festigkeit und Langlebigkeit
- Ideal für den Einsatz in Schulen, Büros, Geschäften, Lagerhäusern und Werkstätten

RS Pro Stahlwagen mit 3 Ablagen, 725 x 470 mm, 120 kg Last

RS Best.-Nr. 251-924



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Wir stellen Ihnen die RS PRO RS Pro Transportwagen vor, die sich ideal für den Transport von Gegenständen in Büros, Geschäften, Lagerhäusern und vielem mehr eignen. Die robusten Transportwagen sind so konzipiert, dass sie in jeder Umgebung, in der sie verwendet werden, professionell aussehen und bieten eine verchromte Oberfläche, die leicht zu reinigen ist, sowie abriebfeste Ecken, um sicherzustellen, dass sie immer vorzeigbar aussehen. Der Stahlrohrrahmen sorgt für Langlebigkeit und Festigkeit, während die stahlgepressten Ablagen eine Festigkeit mit einer rutschfesten Oberfläche bieten, um sicherzustellen, dass die Last während des Transports stabil bleibt. Mit einer Belastbarkeit von 120 kg, einem leichten Rahmen und abriebfreien Drehrädern ist dieser RS Pro Transportwagen eine ideale Investition, die vielseitig genug ist, um in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden zu können.

Welche anderen Transportwagen sind in dieser RS Pro Serie erhältlich?

Transportwagen mit 2 Ablagen, 251-918, mit 4 Rädern

Transportwagen mit 3 Ablagen, 251-924, mit 4 Rädern

Allgemeine

Typ	Ablage
Gewichtsklasse	Leichte Beanspruchung
Anzahl der Stufen	3
Radmerkmale	2 fest/2 drehbar, ohne Markierung
Klappbare Ablage	Nein
Rahmenmaterial	Stahl
Bremsen	Nein
Anwendungen	Lagerhäuser, gewerbliche Werkstätten und Garagen, Werkstätten oder Garagen zu Hause, Gastronomie und Lebensmittelindustrie, Schulen, Geschäfte

Mechanische

Belastbarkeit	120kg
Raddurchmesser	100mm
Außenregal-Größe	
Abmessungen der Plattform	725 mm x 470 mm
Plattformlänge	470mm
Plattformbreite	725mm