Unità di comando e di segnalazione Ø 22

Serie ZB4-B
Pulsanti e lampade spia con ghiera metallica cromata
Harmony® style 4

Caratteristiche:
pagine da 36001/2 a 36001/5
Riferimenti:
pagine da 36002/2 a 36009/3
Dimensioni d'ingombro:
pagine da 36020/2 a 36020/9

Generalità

Apparecchi non luminosi da comporre a cura del Cliente

Funzioni a contatto

Elementi componibili corpi

Elementi componibili teste

Per pulsanti ad impulso senza marcatura



Vite-serrafilo
ZB4-BZ10●/BZ141
vedere pag. 36005/2



Connettore
ZB4-BZ10●4/BZ1414
vedere pag. 36005/2



A filo ghiera senza capsula	A filo ghiera con set di 6 capsule	A filo ghiera	A filo ghiera per inserimento di un'etichetta
ZB4-BA0	ZB4-BA9	ZB4-BA●	ZB4-BA●8
vedere pag. 36005/3	vedere pag. 36005/3	vedere pag. 36005/3	vedere pag. 36005/3



Sporgente	Ad incastro	A filo ghiera con cappuccio	A filo ghiera con cappuccio per inserimento di un'etichetta
ZB4-BL●	ZB4-BA●6	ZB4-BP●	ZB4-BP●8
vedere pag. 36005/3	vedere pag. 36005/3	vedere pag. 36005/3	vedere pag. 36005/3

Per pulsanti ad impulso con marcatura



A filo ghiera	Sporgente
ZB4-BA●3●/●4● ZB4-BA334/335	ZB4-BL●3●
vedere pag. 36005/4	vedere pag. 36005/4

Per pulsanti “passo-passo”



A filo ghiera	Sporgente
ZB4-BH0●	ZB4-BH●
vedere pag. 36005/4	vedere pag. 36005/4

Per pulsanti con doppio tasto ad impulso



A filo ghiera (IP 40/IP 66) Senza marcatura/con marcatura		A filo ghiera + sporgente (IP 40/IP 66) Senza marcatura/con marcatura	
ZB4-BA81 ZB4-BA82	ZB4-BA91 ZB4-BA92	ZB4-BL83 ZB4-BL84	ZB4-BL93 ZB4-BL94
vedere pag. 36005/5	vedere pag. 36005/5	vedere pag. 36005/5	vedere pag. 36005/5

Serie ZB4-B
Pulsanti e lampade spia con ghiera metallica cromata
Harmony® style 4

Caratteristiche:
pagine da 36001/2 a 36001/5
Riferimenti:
pagine da 36002/2 a 36009/3
Dimensioni d'ingombro:
pagine da 36020/2 a 36020/9

Generalità (segue)

Apparecchi non luminosi da comporre a cura del Cliente (segue)

Funzioni a contatto

Elementi componibili corpi

Elementi componibili teste

Per pulsanti “a fungo” ad impulso



Vite-serrafilo
ZB4-BZ10●/BZ141
vedere pag. 36005/2



Ø 30
Ø 40
Ø 60

Ad impulso
ZB4-BC/BR
vedere pag. 36005/6

Per pulsanti “a fungo” ad aggancio con o senza blocco rapido



Connettore
ZB4-BZ10●4/BZ1414
vedere pag. 36005/2



Ø 40
Ø 60

Premere-tirare
ZB4-BT84 ZB4-BT●/BX●
vedere pag. 36005/7



Ø 30
Ø 40
Ø 60

Girare per sbloccare
ZB4-BS8●4 ZB4-BS4●/BS5●/BS6●
vedere pag. 36005/7



Ø 30
Ø 40
Ø 60

Sblocco con chiave
ZB4-BS9●4/BS7●/BS1●/BS2●
vedere pag. 36005/7

Per selettori

(1) Posizioni della leva, della leva lunga e della rotella

(2) Posizioni della serratura a chiave
Posizioni di estrazione della chiave



Leva nera (1)
ZB4-BD
vedere pag. 36005/8

Leva lunga nera (1)
ZB4-BJ
vedere pag. 36005/8





Rotella nera (1)
ZB4-BD●9
vedere pag. 36005/8

Serratura a chiave (2)
ZB4-BG
vedere pag. 36005/9

Per pulsanti con interruttore



2 posizioni
ZB4-BD●8
vedere pag. 36009/2

Serie ZB4-B
Pulsanti e lampade spia con ghiera metallica cromata
Harmony® style 4

Caratteristiche:
pagine da 36001/2 a 36001/5
Riferimenti:
pagine da 36002/2 a 36009/3
Dimensioni d'ingombro:
pagine da 36020/2 a 36020/9

Generalità (segue)

Lampade spia da comporre a cura del Cliente

Funzioni luminose

Elementi componibili corpi Con LED integrato



Collegamento: vite-serrafilo
ZB4-BVB/BVG/BVM
vedere pag. 36006/2



Collegamento: connettore
ZB4-BVB●4/BVG●4/BVM●4
vedere pag. 36006/2

Elementi componibili teste

Con gemma montata
ZB4-BV0●3
vedere pag. 36006/3



Con 5 gemme non montate
ZB4-BV003
vedere pag. 36006/3

Elementi componibili corpi per lampadina BA 9s



Alimentazione diretta
Collegamento: vite-serrafilo
ZB4-BV6
vedere pag. 36006/3



Con trasformatore
Collegamento: vite-serrafilo
ZB4-BV●/BV3D● /BV5D●
vedere pag. 36006/3

Elementi componibili teste



Con gemma montata
ZB4-BV0●
vedere pag. 36006/3

Serie ZB4-B
Pulsanti e lampade spia con ghiera metallica cromata
Harmony® style 4

Caratteristiche:
pagine da 36001/2 a 36001/5
Riferimenti:
pagine da 36002/2 a 36009/3
Dimensioni d'ingombro:
pagine da 36020/2 a 36020/9

Generalità (segue)

Pulsanti luminosi da comporre a cura del Cliente

Funzioni combinate (a contatto + luminosa)

Elementi componibili corpi Con LED integrato

Elementi componibili teste

Per pulsanti luminosi ad impulso



Collegamento vite-serrafilo
ZB4-BW0B/BW0G/BW0M
vedere pag. 36007/2 e 36022/3

Collegamento connettore
ZB4-BW0B●●4/BW0G●●4/BW0M●●4
vedere pag. 36007/4 e 36023/3



A filo ghiera
ZB4-BW3●3
vedere pag. 36007/7

A filo ghiera con anello luminoso
ZB4-BW9●3
vedere pag. 36007/7

A filo ghiera per inserimento di un'etichetta
ZB4-BA●8
vedere pag. 36007/7



A filo ghiera con cappuccio
ZB4-BW5●3
vedere pag. 36007/7

Sporgente
ZB4-BW1●3
vedere pag. 36007/7

Per pulsanti luminosi con doppio tasto ad impulso



A filo ghiera
Senza marcatura/Con marcatura
ZB4-BW81●●●3, ZB4-BW82●●●3
vedere pag. 36007/8

A filo ghiera + sporgente
Senza marcatura/Con marcatura
ZB4-BW83●●●3, ZB4-BW84●●●3
vedere pag. 36007/8

Per pulsanti luminosi "passo-passo" e selettori luminosi a leva



"Passo-passo" a filo ghiera o sporgente
ZB4-BH0●3/BH●3
vedere pag. 36007/8

Selettore a leva
ZB4-BK1●●3
vedere pag. 36007/9

Elem. componibili corpi Per lampadina BA 9s

Elementi componibili teste

Per pulsanti luminosi ad impulso



Alimentazione diretta
Collegamento vite-serrafilo
ZB4-BW06
vedere pag. 36007/6



A filo ghiera
ZB4-BW3
vedere pag. 36007/7



Sporgente
ZB4-BW1
vedere pag. 36007/7



Con trasformatore
Collegamento vite-serrafilo
ZB4-BW03/4/5/3D/5D
vedere pag. 36007/6