

特点

- led 数量：每米 60 个
- 宽视角：120°
- IP65 晶体树脂
自黏式
- 颜色选项：冷白色、
暖白色、自然白色、
红色、绿色、蓝色和
黄色
- IP20 选项可用

RS Pro led 灯条 1m 24V

RS 号： 111-3735



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

LS 系列是 1 m 和 5 m 柔性 LED 灯条系列。这些柔性 led 灯条提供各种颜色选项、具有自黏式背面、易于固定到位。它们的灵活性使其能够适应不同的形状、跟随曲线和角。

一般规格

led 颜色	白色
每米 led 数	60
柔性 / 刚性	柔性
led 芯片	m1/m SMD3528 60LED
应用	厨房、浴室、汽车、标志、导向照明、门口照明、建筑、通用照明

颜色规格

颜色	色温	典型光通量 (lm/m)
冷白色	5500K - 7000K	550lm/m
白色	4000K - 4500K	450lm/m
暖白色	2700K - 3200K	400lm/m

电气规格

额定电压	24 V 直流
额定电流	600mA (每米)
每米功率	4.8W/m

机械规格

条带长度	5m
条宽	10mm
光束角	120°

保护类别

ip 等级	IP65
-------	------

认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------



