

CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO CON CRICCHETTO REVERSIBILE AMOVIBILE E IMPUGNATURA

811 LBF

ISO 6789

NEW!



- Modello con cricchetto amovibile e sostituibile con gli inserti della gamma 811
- Attacchi da 9x12 o 14x18 mm
- Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso
- Coppia regolabile per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Precisione $\pm 2\%$ del valore di coppia impostato
- Meccanismo con molla di compressione
- Resistenza del meccanismo: 50.000 cicli (chiavi fino a 200 Nm)
- Tubo in acciaio a protezione del meccanismo interno
- Scala di lettura Nm incisa sul corpo della chiave
- Cricchetto reversibile amovibile con meccanismo a 72 denti (811 EA)
- Impugnatura girevole 811 EB
- Ghiera di regolazione in acciaio
- Fornita in astuccio tubolare di plastica

Dettagli famiglia

Codice	Capacità Nm	Risoluzione Nm	Attacco quadro maschio "	Attacco rettangolare femmina mm	L mm
U08115126	10÷50	1	3/8	9x12	407
U08115127	20÷100	1	3/8	9x12	487
U08115128	20÷100	1	1/2	9x12	487
U08115129	40÷200	1	1/2	14x18	565
U08115132	70÷350	2	1/2	14x18	775

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000



Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000