

LED-LAMPE, SUPERHELL GRUEN, SOCKEL BA 9S,
 BEMESSUNGSSPANNUNG AC/DC 230V,
 BETRIEBSSTROM MAXIMAL: 15 MA,
 KOLBENDURCHMESSER 10MM !!! Auslaufprodukt !!!
 Nachfolger ist SIRIUS ACT 3SU1 Präferierte
 Nachfolgertype ist >>3SU1401-1BH40-1AA0<<





Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Bezeichnung		LED-Lampe, superhell
Art des Leuchtmittels		LED
Farbe des Leuchtmittels		grün
Ausführung der Fassung		BA 9s
Produktbestandteil		
• Vorwiderstand		Nein
• Diode		Nein
• Lampentransformator		Nein
• Leuchtmittel		Ja
Spannungsart zur Betätigung		AC/DC
Betriebsspannung		
• bei AC		
— bei 50 Hz Bemessungswert	V	230 ... 230
— bei 60 Hz Bemessungswert	V	230 ... 230
• bei DC Bemessungswert	V	230 ... 230

aufgenommener Strom bei Bemessungswert der Versorgungsspannung maximal	mA	4
Ausführung des elektrischen Anschlusses		sonstige
Befestigungsart		Sonstige

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
 UL		 EG-Konf.	Sonstige spezielle Prüfbescheinigungen Bestätigungen

sonstiges

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3901-1DG>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB3901-1DG>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3901-1DG>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3901-1DG&lang=de

letzte Änderung:

17.05.2019