

HC-B-TA-M20-ER-AL - 适配器

1414256

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414256>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

适配器，铝制，用于EVO外壳，M20螺纹



商业数据

订货号	1414256
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APM
产品关键代码	AF7APM
目录页面	页码661 (C-2-2019)
GTIN	4055626022185
单件重量（含包装）	111 g
单件重量（不含包装）	99.8 g
原产地	DE

HC-B-TA-M20-ER-AL - 适配器

1414256

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414256>



技术数据


产品属性

产品类型	螺纹转接头
应用	卡口B - 公制
螺钉连接类型	M20

连接数据

紧固扭矩	... 12 Nm
------	-----------

尺寸

尺寸图	
密封侧螺纹类型	M20

内部尺寸

内螺纹长度	13 mm
-------	-------

材料规格

颜色	铝色
标识材料	压铸铝，抗腐蚀
密封材料 O形圈	NBR
外壳材料	压铸铝，抗腐蚀

机械特性

机械参数

螺钉连接类型	M20
--------	-----

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP66
	IP67
壳体等级 (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

HC-B-TA-M20-ER-AL - 适配器



1414256

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414256>



图纸

尺寸图



尺寸图

1414256

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414256>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414256>

DNV

认证ID: TAE000037S



cUL认证

认证ID: E255026



UL认证

认证ID: E255026



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B-TA-M20-ER-AL - 适配器



1414256

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414256>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B-TA-M20-ER-AL - 适配器

1414256

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414256>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn