Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

アクチュエーター

販売事業者
Rs-online

45-2P03.1E10.000



https://rs-online.eao.com/component/45-2P03.1...

お客様の製品:



45-2P03.1E10.000
アクチュエーター

読み込み中 . . .

前面

フロント寸法:	Ø 30 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

電気的特性

定格電圧:	300 V DC
絶縁電圧:	定格電圧 500 V
パワー **(W)**:	0.5
抵抗:	1 kΩ

機械的特性

端子:	ねじ端子
機械的寿命:	操作回数25 000 回
締め付けトルク:	0.8 ~ 1 Nm フィキシングナット
使用周波数:	1 800/h
端子詳細 **1**:	- エンドスリーブ付き 2 x (0.5 ~ 0.75 mm^2) ソリッド

端子詳細 **2:**	細径撚り線 - エンドスリーブ付き 2 x (0.5 ～ 1.5 mm^2) - エンドスリーブなし 2 x (0.5 ～ 0.75 mm^2) - 補助接点用AWGケーブル用 2 x (18 ～ 14)
重量**:**	0.04 kg


周辺条件


IP保護等級**:**	IP20 端子, IP65、IP66、IP67 ハウジング
使用温度**:**	- 25 ° C ～ + 70 ° C
保存温度**:**	- 40 ° C ... + 80 ° C
耐衝撃性**:**	IEC 60068-2-27に準拠：正弦波半波 50 g / 11 ms
耐候性**:**	IEC 60721に準拠した動作時：3K6, 3C3, 3S2, 3M6

認証


REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明**:**	アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 30 mm, 丸形, 黒, プラスチック, ねじ端子
ハウジング 材質**:**	プラスチック
配線図**:**	 A = 青 B = 赤 C = 黄
コンポーネント レイアウト**:**	



マウントカットアウト:



寸法図:

