



3D Step-file
available on request



Further specifications and options in section „E-G“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „E-G“ / Autres spécifications et options au chapitre „E-G“										
Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Cap / Farbkappe / Cabochoon	Light source Lichtquelle Source lum.			Voltage Spannung Tension		
	Surface Oberfläche Surface	Protection Schutzart Protection			Code	V	mA			
948 Screw terminals Schraubanschlüsse Contact à vis All versions also available as flashing units. Put a "F" for flashing at the end of the part#. Alle Versionen auch blinkend erhältlich. Bitte ergänzen Sie ein „F“ am Ende der Artikel#. Version clignotante possible pour tous les modèles. Ajouter la lettre "F" à la référence.	Black Schwarz Noir Material: ABS Material: ABS Matériau: ABS	IP65	Nut & O-Ring Mutter & O-Ring Ecrou & Joint 	B Blue Blau Bleu	B3 2 LED's à 4'800mcd 470nm	Blue Blau Bleue	B	12V AC/DC	20	
				G Green Grün Vert	G0 2 LED's à 800mcd 565nm	Green Grün Verte	D	24V AC/DC	20	
				R Red Rot Rouge	G3 2 LED's à 21'000mcd 525nm	Green Grün Verte	J	48V AC/DC	20	
				W White Weiss Blanc	R0 2 LED's à 3'000mcd 660nm	Red Rot Rouge	X	115V AC	20	
				Y Yellow Gelb Jaune	W3 2 LED's à 22'000mcd 6500K	White Weiss Blanche	Z	230V AC	20	
					Y0 2 LED's à 250mcd 585nm	Yellow Gelb Jaune				
Y3 2 LED's à 8'700mcd 590nm	Yellow Gelb Jaune									

Operating Temperature -25° to +60°C / Storage Temperature: -25° to +60°C

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice – Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten – Réserve de modifications de toutes les données techniques

9 4 8

