

## 特点

- 节能紧凑型设计
- 调节输出
- 短路、过载和过电压保护
- led 状态指示
- C14 插座

## RS 12V Pro dc 电源、3A、 C14 连接器

RS 号: 904-8486



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS PRO 为您提供一系列台式电源。特别适用于笔记本电脑、CCTV 闭路电视摄影机等各种设备。这些电源可提高兼容设备的性能和能效，从而在同类竞争产品中脱颖而出。所有型号均有很高的可靠性且品质卓越。

## 一般规格

输入连接器	C14
输入插头类型	C14
输出连接类型	1.75 x 4.75 x 11 mm 中心正向母同轴插头、2.1 x 5.5 x 10.5 mm 中心正向母同轴插头、2.5 x 5.5 x 12.5 mm 中心正向母同轴插头、3 x 6.3 x 12 mm 中心正向母同轴插头
输出数	1
能效水平	VI
平均故障间隔时间	30 000 小时以上
应用	扬声器、充电器、笔记本电脑、灯和灯

## 电气规格

输入规格	
额定输入电压	100 至 240VAC
额定频率	50 至 60Hz
起动电流	冷起动时 ≤60A

输出规格	
波纹和噪声（最大值）	1.5%
线路调节	±1.0%
负载调节	±5.0%
保持时间（典型值）	≥8.3ms
过载保护	自动恢复
短路保护	自动恢复

### 机械规格

整体尺寸	100mm x 45mm x 31mm
总长度	100mm
总深度	31mm
总宽度	45mm
重量	200g

### 操作环境规格

工作湿度	10% 至 90%
工作温度范围:	0°C 至 50°C
存储温度范围	-40°C 至 85°C

### 认证

安全标准	ul/cul UL60950 - 1、en/4v-1 IEC60950、tuv/sud、gs、cb、ce、fcc
emc 辐射	en 55022 b 类

