


LAME REVERSIBILI COMBIDRIVE PER VITI CON ESAGONO INCASSATO

333 E

ISO 2936



- Doppia estremità: una standard ed una con testa sferica
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

Dettagli famiglia

Codice	 Esagono di manovra mm	L mm
U03330131	2,5	175
U03330132	3	175
U03330133	4	175
U03330134	5	175
U03330135	6	175

Serie / Configurazioni

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli



333 K/SB9E - Assortimento COMBIDRIVE in astuccio nylon (10 pz)



333 K/SC23 - Assortimento COMBIDRIVE in cassetta di ABS (23 pz)



519 M 333K - Modulo in spugna bicolore assortito (23 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000