

CARACTERÍSTICAS

- Se limpia fácilmente
- Conforme a BS4568
- Homologación UL

Conducto rígido de acero inoxidable RS Pro 316 de metal 20mm x 3m 1,5 mm

Código RS 471-1603



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Una gama de conductos, conectores y accesorios fabricados con acero inoxidable de alta calidad. Estos productos pueden utilizarse en numerosos entornos agresivos, incluidos entornos costeros. Son ideales para aplicaciones en los sectores alimentario, de bebidas, de productos lácteos, farmacéutico y químico o en cualquier otro que requiera en lavados de alta presión.

Para ver lubricantes de tracción de cable y cable, consulte el código RS [196-3407](#) normalmente
Para cables de conducto LSF, consulte el código RS [363-222](#) normalmente

Especificaciones

Tipo de conducto	Rígido
Material	Acero inoxidable 316
Color	Metal
Material de recubrimiento	Sin revestimiento
Tipo de rosca	Métrico / macho
Detalles de la rosca	Formato ISO de paso de 1,5 mm
Medidor de material	16/17
Acabado	Satinado (cepillado)

Especificaciones mecánicas

Diámetro nominal	20mm
Diámetro exterior	20mm
Longitud	3 mm
Tamaño de rosca	1.5mm

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	UL
Se cumplen los estándares	BS4568:1:1970

