

CARACTERÍSTICAS

- Adecuado para usar en una amplia gama de entornos
- 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas giratorias fijas para una movilidad flexible
- Mango cromado fijo para mejorar el control durante el movimiento
- Se suministra con 30 bandejas de almacenamiento con divisores para guardar piezas organizadas
- Cajones de ventana transparentes para facilitar la visibilidad de las piezas internas
- Alta resistencia a impactos con excelente resistencia a la corrosión

Unidad de almacenamiento de 30 cajones RS Pro, acero, 880mm x 880mm x 400mm, gris

Código RS 669-3816



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

El carro RS Pro de almacenamiento de 30 cajones es una excelente solución de almacenamiento móvil para piezas y componentes pequeños, lo que garantiza su organización y fácil de localizar. El carro dispone de una construcción de acero muy durable con 2 ruedas giratorias y con freno y 2 ruedas giratorias fijas, lo que permite que el carro permanezca portátil o asegurado y estático si es necesario. Los cajones están fabricados de ABS, que ofrece resistencia a la corrosión por aceite y alto impacto, con ventanas frontales transparentes para proporcionar visibilidad de las piezas internas. Los cajones también se pueden extraer completamente si es necesario, lo que ofrece una excelente flexibilidad. Además, el carro RS Pro incluye 60 divisores (2 por cajón), lo que permite utilizar el espacio interno y mantener organizadas las piezas más pequeñas

Especificaciones

Cajones	30
Material del cajón	ABS
Material de la caja	Acero
Color	Gris
Capacidad del armario/carrito	300kg
Capacidad por estante	50kg (UDL)
Número de divisores suministrados	60 (2 por cajón)
Número de ubicaciones de divisores por cajones	7
Tipo de cajón	L-00; L-07
Cajones transparentes	Sí
Incline los cajones	No
Montaje en pared	No
Aplicaciones	Garajes, Talleres, almacenes, Oficinas, Pisos de Tienda

Especificaciones mecánicas

Altura total	880mm
Anchura total	880mm
Profundidad total	400mm
Peso	4.6kg

Dimensiones del cajón de

Tamaño de cajón de almacenamiento (Alt. X Anch. X Prof.)	Cantidad de cajón de almacenamiento	Capacidad de cada cajón
105mm x 164mm x 375mm	5 x 6	10kg
112mm x 600mm x 91mm	1 x 6	
164mm x 600mm x 133mm	1 x 5	
206mm x 600mm x 170mm	1 x 4	

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Tolerancia de temperatura	-40 °C a 55 °C.
----------------------------------	-----------------



