4850N

Axialfläkt AC 119x119x38 mm



Energisnålare alternativ:

4850N har 3 blad.

Teknisk data	
Beskrivning	Axialfläkt AC 119x119x38 mm
Spänning	230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	10 W
Varvtal	1800 rpm
Luftflöde	27.77 l/s
Luftflöde	100.0 m3/h
Luftflöde	58.9 CFM
Temperaturområde	-10…+70 °C
Blåsriktning	Inlopp över motorfästet
Rotationsriktning	Medurs sett från rotorsidan
Motor	AC ytterrotormotor av skärmpolstyp.
Motorskydd / Skydd	Impedansskydd mot överbelastning.
Lagertyp	Sintec glidlager
Fläkthjul	Metall
Hölje	Metall
Elektrisk anslutning	Ansluts via två flatstift 3,0 x 0,5 mm. Höljet försett med fäste för jordanslutning M4 och UNC.
Ljudtryck	32.0 dB(A)
Ljudeffekt	4.4 Bel
Livslängd L10	57500 tim 40 °C / 27500 tim 70 °C
Uppfyllda standarder	VDE, UL, CSA
Storlek	119x119x38 mm
Vikt	550 g
Art.nr	9244014111
Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information	

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.

ebmpapst

4850N

Axialfläkt AC 119x119x38 mm

Tillbehör till 4850N


Benämning	Art.nr	Information
K600ST	4617170	Kabel med stiftkontakt, 600 mm, AC-fläktar
K1000ST	4617172	Kabel med stiftkontakt, 1000 mm, AC-fläktar
K2000ST	4617174	Kabel med stiftkontakt, 2000 mm, AC-fläktar
LZ127	9920127000	Kabel med stiftkontakt, 1600 mm, AC-fläktar
FF450A/45	4620100	Plastgaller med filter 119x119 mm
Filterkassett 120x120	92161-1-5170	Filterkassett 120x120 mm
LZ60	9920060000	Grovfilter Aluminium LZ60 119x119 mm
MFG119	358-107.1	Skyddsgaller metall 119x119 mm
PG119S	92165-2-2929	Skyddsgaller plast 119x119 mm, skruvas fast
PG119T	92164-2-2929	Skyddsgaller plast 119x119 mm, trycks fast
PRF120	470111176	Skyddsgaller EMC 119x119 mm
PF120	4628256	Plastgaller med filter 119x119 mm
DYAD-packning 119X119	4687112	Packning, dyad 119x119 fläktar
Vibrationsdämpare 119x119 mm	02678-2-2945	Vibrationsdämpare för 119x119 mm fläktar

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.

4850N

Axialfläkt AC 119x119x38 mm

Diagram




Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.

ebmpapst

4850N

Axialfläkt AC 119x119x38 mm

Ritning



Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.

ebmpapst