

**NK100/26-XL**

Roulement à aiguilles

Roulements à aig. NK, série légère

X-life

## Information technique



## Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	Sans	
Cage	Norme	
caractéristique cage	Norme	
classe de tolérance	PN	Normal

## dimensions principale &amp; données de performance

$F_w$	100 mm	Diamètre sous rouleaux
D	120 mm	Diamètre extérieur
C	26 mm	Largeur, bague extérieure
$C_r$	86.000 N	Charge dyn. de base, radiale
$C_{0r}$	146.000 N	Charge stat. de base, radiale
$C_{ur}$	25.500 N	Limite à la fatigue, radiale
$n_G$	4.600 1/min	vitesse limite
$n_{gr}$	3.150 1/min	Vitesse de base
$m$	485,5 g	Poids

## Dimensions

$r_{min}$	1 mm	Dimension minimum de chanfrein
-----------	------	--------------------------------



### Plage de température

$T_{\min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\max}$	120 °C	Température de fonctionnement max.

### Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement