

フロントベ  
ゼル

14-958.8

販売事業者  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/14-958.8/...>

お客様の製品:

---



## 14-958.8 フロントベゼル

### 前面

|              |         |
|--------------|---------|
| フロント寸法:      | Ø 50 mm |
| フロント形状:      | 丸形      |
| フロントベゼル 色:   | アルミ地色   |
| フロントベゼル 材質:  | アルミニウム  |
| フロントベゼル タイプ: | フラッシュ   |

### 取付け

|         |           |
|---------|-----------|
| 取付け穴:   | Ø 30.5 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装     |

### 機械的特性

|     |          |
|-----|----------|
| 重量: | 0.045 kg |
|-----|----------|

### 認証

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>REACH:</b> | REACH compliant |
| <b>RoHS:</b>  | RoHS compliant  |

### その他

|           |  |
|-----------|--|
| 簡単な説明:    | フロントベゼル, Ø 50 mm, Ø 40 mm, アルミ地色, アルミニウム |
| 内部寸法:     | Ø 40 mm                                  |
| ハウジング 色:  | 黒  |
| ハウジング 材質: | プラスチック                                   |

製品属性:

マッシュルームヘッド型押しボタン用  $\varnothing 50$  mm、フラッシュデザイン

ヒント:

カラーアルマイトの色は、製造上の理由により異なる場合があります。

マウントカットアウト:

