

3M™ Performance Plus ダクトテープ No.8979

1. 概要: このテープは、柔軟性・耐磨耗性に優れた、屋内および屋外で使用可能なダクトテープです。

2. 構造:



←基 材 : ポリエチレンをコーティングしたクロス
←粘着剤 : ゴム系

3. 物理的特性:

項目	単位	数値
テープ厚	mm	0.33
引張強度	N/cm	64.3
伸び	%	21
粘着力	N/cm	6.1

* データは平均値であり、規格値ではありません。

4. 特 長: ①手切れ性に優れている

②基材がカールしにくい上に、柔軟性に富み、凹凸面にも追随する

③UL723, HUD, BOCA 適合

5. 用 途: ①建設、船舶、配管分野で使用されるダクトテープ用途

②絶縁体のテーピング及びスプライス用途、パイプおよび導管のキャップ用途

③補強、防湿、シーリング、スプライス用途

④メンテナンス、結束、包装用途

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

●<3M>は、3M社の商標です。





住友スリーエム株式会社
テープ・接着剤製品事業部

〒158-8583
東京都世田谷区玉川台2-33-1
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2009. All rights reserved

IND-DS-

カスタマーコールセンター
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで
 **0570-011-511**
市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)
カタログ・サンプルのご請求はファックスで
 **0120-282-369**