

技术资料

## i3000s 交流电电流钳表



### 主要特性

The i3000s is a clamp-on AC Current Clamp for use with oscilloscopes and multimeters with banana input using the supplied Dual Banana to BNC Adapter.

### 产品概述: i3000s 交流电电流钳表

#### 超高交流电电流钳表

Fluke 电流钳表是扩展 Fluke 工具的电流测量范围的理想工具。

i3000s 是一种钳式交流电电流钳表，通过所提供的双香蕉接头转 BNC 适配器与带有香蕉输入端的示波器和多用表配套使用。该钳表专为测量配电系统而优化。

### 产品规格: i3000s 交流电电流钳表

技术规格

额定电流范围	30 A 300A 3000A
连续电流范围	1 A 至 30 A 1 A 至 300 A 1 A 至 3000 A
最大无损电流	4000 A
最低可测电流	1 A
基本精度	2% + 2 A (48-65 Hz) 百分比读数 + 最低规格
可用频率	10 Hz - 100 kHz
输出值	10 mv/A 1 mv/A 0.1 mv/A
<b>安全规格</b>	
安全等级	CAT III , 600 V
最大电压	600 V AC
<b>机械和通用规格</b>	
保修期	1 年
最大可测导线直径	64 mm
输出电缆长度	2.1 m
BNC 适配器	有

## 型号



Fluke-i3000s

Fluke i3000s Flex AC 电流钳型表

---

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司  
11/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电  
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电  
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点  
电话：0755-86337229