

WP 65

Item No: T0052921599N



KEY FEATURES

- + 与XNT系列烙铁头兼容
- + 65 W/24 V手柄设计
- + WP65功率为65 W，烙铁头与手柄的间距较短
- + 特别适用于热需求较高的精细焊接任务

技术数据

Approximate Heating Time (50–350 °C/120–660 °F)	7 sec
烙铁头套	T0058765758 T0058765767
抗静电	是的
功率	65 W
供电单元	PU81 PUD81 PUD81i PUD121 PUD151 WD1M WR2 WR3M WR3ME WT1 WT1H WT2M
温度范围（随工具而定）	65 - 454°C
温度范围°C	50 - 450 °C
温度范围°F	150 - 850 °F
烙铁头系列	XNT
烙铁头类型	HS XNT
UPC	037103305145
产品系列	技术系列