


CD-HF COVER 80 BU - Profilé de recouvrement



3240615

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240615>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Couvercle pour goulotte, bleu, exempt d'halogène, largeur : 80 mm, longueur : 2000 mm

Données commerciales

Référence	3240615
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE7442
Product key	BE7442
GTIN	4046356630313
Poids par pièce (emballage compris)	456 g
Poids par pièce (hors emballage)	334 g
Numéro du tarif douanier	39259020
Pays d'origine	DE

CD-HF COVER 80 BU - Profilé de recouvrement



3240615

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240615>

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	80 mm
Hauteur	2000 mm
Profondeur	11 mm
Longueur	2000 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	bleu (RAL 5015)
Matériau	PC/ABS
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Composants	exempt d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C
---------------------------------------	------------------

CD-HF COVER 80 BU - Profilé de recouvrement



3240615

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240615>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr