

HEATING GUN

883B



Model No.	Packing List	
883-13		● Unit ● Instruction manual (Japanese only)

Model No.	883B
Power consumption	1,000 W
Max. temperature	500°C
Air velocity	1250 m/min.
Air flow	0.2 m ³ /min.
Dimensions	260 (W) × 190 (H) × 75 (D) mm
Weight	0.75 kg

*Maximum temperature is approximate one which measured at the point 10 mm from the hot air outlet.

*Weight is measured without cord.

シュリンク包装・工業用ドライヤー/工業用ドライヤー

HEATING GUN

883B ヒーティングガン



品番	セット内容
883-13	● 本体

品番	883-13
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1,000W
プラグ形状	平型プラグ
最高温度	500℃
風速	1,250m/min.
風量	0.2m ³ /min.
外形寸法	260(W)×190(H)×75(D)mm
重量	0.75kg

※最高温度は、吹出し口から10mmの位置で測定したおよその値です。

※重量はコードを除きます。