

## 2m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St - Weiß

Product ID: MDP2DPMM2MW



Das weiße 2 m lange Mini-DisplayPort®-auf-DisplayPort-Adapterkabel MDP2DPMM2MW verfügt über einen Mini-DP-Stecker an einem Ende und einen DP-Stecker am anderen Ende. So können Sie jeden Mini-DisplayPort-fähigen Laptop (einschließlich der Mac®-Produktfamilie) an ein HDTV, einen Monitor oder Projektor mit einem standardmäßigen DisplayPort-Anschluss anschließen.

Das mDP-auf-DP-Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (3840 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiounterstützung.

Für garantierte Zuverlässigkeit wird das MDP2DPMM2MW mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert, damit sichergestellt wird, dass digital geschützte Inhalte sowohl mit HDCP- als auch DPCP-Funktion korrekt wiedergegeben werden.

Bitte beachten Sie: Neuere Laptops und Desktopcomputer (z. B. von Apple®) sind nur mit Thunderbolt™-Ports ausgestattet. Unsere Mini DP-auf-DP-Kabel können an die Thunderbolt-Ports angeschlossen werden, sodass Sie DP-kompatible Displays anschließen können.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Anschließen eines DisplayPort-Monitors oder -Projektors an Geräte mit einem Mini DisplayPort-Anschluss

### Features

- Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 4K x 2K
- Unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2)-Bandbreite von bis zu 21,6 Gbit/s
- Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort 1.2-Normen
- Farbe: Weiß
- Abwärts kompatibel mit DisplayPort 1.1
- Unterstützt die Norm DPCP (DisplayPort Content Protection, DisplayPort-Inhaltsschutz) und HDCP
- Vergoldete Steckverbinder

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Anzahl von Leitern	19
	Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
	Steckverbinderplatten	Gold
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Ablauf
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Leistung</b>	Max. Digitalauflösungen	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
	Steckverbinder B	1 - DisplayPort (20-polig) Stecker
<b>Physische Eigenschaften</b>	Drahtstärke	32 AWG
	Farbe	Weiß
	Kabellänge	6.6 ft [2 m]
	Produktgewicht	2.6 oz [73 g]
	Produktlänge	6.6 ft [2 m]
	Steckverbinderart	Gerade
<b>Verpackungsinformationen</b>	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	2.9 oz [82 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - 2 m weißes Mini DisplayPort-auf-DisplayPort 1.2-Adapterkabel - Stecker/Stecker

Product appearance and specifications are subject to change without notice.