eao

Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

アクチュエーター

販売事業者
Rs-online

45-2H00.1016.000



https://rs-online.eao.com/component/45-2H00.1...

お客様の製品:



45-2H00.1016.000
アクチュエーター

読み込み中 . . .

前面

フロント寸法:	Ø 29,5 mm
フロント形状:	丸形

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

電気的特性

定格電圧:	24 V AC/DC
定格動作電圧 **Ue:**	AC：定格値 24 ～ 24 V DC：定格値 24 ～ 24 V
絶縁電圧:	定格電圧 320 V
サージ電圧耐性:	定格電圧 4 kV
汚染度:	3

機械的特性

端子:	ねじ端子
締め付けトルク:	0.8 ～ 1 Nm ねじ端子
端子詳細 **1:**	- エンドスリーブ付き 2 x (0.5 ～ 0.75 mm^2) - エンドスリーブなし 2 x (0.5 ～ 1.5 mm^2) ソリッド
端子詳細 **2:**	- エンドスリーブなし 2 x (0.5 ～ 0.75 mm^2) - エンドスリーブ付き 2 x (0.5 ～ 1.5 mm^2) 細径撚り線 - 補助接点用AWGケーブル用 2 x (18 ～ 14)

重量:	0.001 kg

音響特性

トーン周波数:	約2.4 kHz 連続音のみ
音圧:	95db (A) ±8dB 距離0.1mにて

周辺条件


使用温度:	- 25 ° C ～ + 70 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 80 ° C
耐衝撃性:	IEC 60068-2-27に準拠：正弦波半波 50 g / 11 ms
耐振動性:	IEC 60068-2-6に準拠：10～500Hz: 5 g
耐候性:	IEC 60721に準拠した動作時：3B2, 3K6, 3S2, 3M6

認証


REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他


簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 丸形, ねじ端子
ハウジング 材質:	プラスチック
配線図:	



マウントカットアウト:



寸法図:


62.5
13.3
Ø 29.5
X2
6 max.
X2
13.3
62.5