

MERKMALE

- **Doppelseitiger Zugang für mehr Flexibilität**
- **Stahlrohrkonstruktion**
- **Rote Pulverepoxidbeschichtung**
- **Rutschfeste Sicherheitsgriffflächen**
- **2 drehbare Rollen und Griff für die Trittstufen Leicht zu manövrieren**
- **Ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen**

RS Pro 2-Tread-Stahlschritte, 0,39 m Plattformhöhe, rot

RS Best.-Nr. 252-006



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Der 2-seitige mobile Sicherheitsschritt von RS Pro ist ein robuster und mobiler Schritt, der sich ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen eignet und dem Benutzer sicheren Zugang zu Bereichen in großer Höhe ermöglicht. Die Trittstufen verfügen über 2 Sicherheitsgriffe, die über beide Seiten zugänglich sind, mit einem Sicherheitsgriff, der zur zusätzlichen Sicherheit verwendet werden kann. Der Griff kann auch als Tragegriff verwendet werden, mit der Möglichkeit, die Stufen einfach zu drücken oder zu ziehen, wenn er gekippt wird. Der 2-seitige mobile Sicherheitsschritt von RS Pro verfügt über 2 x 4-mm-Rollen, die die Mobilität unterstützen und die Trittstufen einfach bewegen können. Die Stufen bestehen aus Stahl und verfügen über eine rote Epoxidpulverbeschichtung, die eine äußerst Durable Konstruktion mit verbesserter Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet.

Allgemeine

Anzahl der Schritte	2
Material	Gummi, Stahl
Farbe	Rot
Anwendungen	Einzelhandel, Lager, Vertrieb, Haushalt, Büro

Mechanische

Gesamtabmessungen	1120 mm x 400 mm x 400 mm
Gesamthöhe	1120mm
Gesamtbreite	400mm
Gesamttiefe	400mm

Abmessungen der Plattform	
Höhe	390mm
Breite Top-T-Shirt	300mm
Top-T-Tiefe	160mm



Product Description	Platform Height(mm)	Overall Size – H x W x D(mm)	Tread Size – W x D(mm)	RS Stock No.
2 Step Double Sided	390	1120 x 400 x 400	300 x 160	252-006