

CARACTERÍSTICAS

- Material de acero con resorte de carbono
- Acabado chapado en níquel
- Los elementos se pueden fijar de forma segura
- Varios tamaños y espesores de anillos divididos
- Anillos divididos suministrados en paquetes de 20

Anillo dividido RS Pro

Código RS 866-541



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Los anillos divisores RS Pro son accesorios clave y se pueden utilizar para varios proyectos. Los anillos divisores también se conocen como anillos de chaveta y son un tipo de fijación de cable que tiene una forma de círculo y se suelen utilizar para fijar elementos a un llavero.

Las opciones incluyen:

866-490 – diám. Exterior 9,5 mm, diám. Interior 7,95 mm, tamaño de cable 0,92 espesor de anillo 1,75

866-513 - diám. Exterior 16mm, diám. Interior 13,4 mm, tamaño de cable 1,22, espesor de anillo 2,35

866-529 - diám. Exterior 20mm, diám. Interior 17,2 mm, tamaño del cable 1,37, grosor del anillo 2,6

866-535 - diám. Exterior 25mm, diám. Interior 21,2 mm, tamaño de cable 1,84, espesor de anillo 3,3

866-541 - diám. Exterior 28mm, diám. Interior 24,5mm, tamaño de cable 1,62, grosor del anillo 2,94

866-557 - diám. Exterior 30mm, diám. Interior 26,0 mm, tamaño de cable 1,98, espesor de anillo 3,56

866-563 - diám. Exterior 32mm, diám. Interior 27,6 mm, tamaño de cable 1,98, espesor de anillo 3,56

866-579 - diám. Exterior 38mm, diám. Interior 33,9 mm, tamaño de cable 1,98, espesor de anillo 3,7

Especificaciones

Tipo	Llavero
Cantidad por paquete	20
Material	Resorte de acero al carbono
Aplicaciones	Llaves, llaveros, encantos de bolsa, artesanía y joyería, proyectos, cuerdas anticaídas

Especificaciones mecánicas

Diámetro exterior	28mm
--------------------------	------

