

Datenblatt:

Steckdosenleiste POWER EASY 8xT13 1.5m mit Schalter sw

Die einfache und zuverlässige Steckdosenleiste für den Haushalt. Die Steckdosenleiste besteht aus 8xT13 Steckdosen mit Kinderschutz, einem T12 Stecker und 1.50 Meter Kabel. Der Resetschalter schützt vor Sach- und Personenschaden und kann auch als Ein/Aus-Schalter genutzt werden.



Artikelnummer	207605118S	
EAN	7611007081232	
Einheits Nr.	986082153	
Einheit	STK	
Verpackungseinheit	5	
Verpackungsmasse	9.0 x 38.0 x 4.0 (B x H x T) cm	
Bruttogewicht	0.370 Kg	
Ursprungsland	CN	
Zolltarifnr.	85366990	

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Steckdosenleiste Standard
Marke	STEFFEN
Modell	Power Easy
Anzahl Steckdosen	8
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Schwarz
Steckdosenausrichtung	längs
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Ja
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Kabellänge	1.5 m
Kabelfarbe	Schwarz
Steckertyp	Typ 12
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Schwarz
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20

Merkmal	Bezeichnung
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutzschalter
Produkthöhe	380 mm
Produktbreite	90 mm
Produkttiefe	40 mm
Gewicht netto	0.365 Kg
Verpackungsart	Schrumpffolie