

SINAMICS V20 3 AC 380-480 V -15/+10% 47-63 Hz
Bemessungsleistung 4 kW mit 150% Überlast für 60 s ungefilterter
E/A: 4 DI, 2 Digitalausgänge, 2 Analogeingänge, 1 AO Feldbus:
USS/MODBUS RTU mit integriertem BOP-Schutz: IP20/ UL
ungekapselt Baugröße: B 140x160x165 (BxHxT) mit integrierter
Bremsseinheit

Weitere Informationen

Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=de-WW>
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com>

