

## HELICOL 7

- Codice : HELICOL 7
- Pistola : 27 102MTL
- Corpo pistola : Composito
- Spirale : PUS 54
- Materiale spirale : Poliuretano
- Filettatura : 1/4 BSP maschio pre-teflonato
- Pressione d'utilizzo : 8 bar
- Temperatura massima : +70°C
- Silicon free
- Lunghezza di lavoro : 4 m
- Lunghezza chiusa : 0.40 m
- Pistola : Progressiva
- Pistola : Inserto metallico 1/4 BSP fememina
- Portata @ 6 b : 23 m<sup>3</sup>/h - 13.5 cfm
- Ugello : Metallo
- Livello sonoro : 83 dB
- Kit anti-graffio

