


Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XAP
Produkt oder Komponententyp	Leere Kontrollstation, Druckguss
Kurzbezeichnung des Geräts	XAPM
Größe der Produktfrontplatte	80 x 80 mm
Nutzbare Tiefe	74.5 mm
Anzahl der Ausschalter	Nicht gebohrt
Farbe des Schaltschranksockels	Blau
Farbe der Abdeckung	Blau
Material	Zinklegierung
Kabeleinführung	1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung mit <= 14 mm 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung mit <= 14 mm
Produktmontage	Bündiger Einbau
Schutzart (IP)	IP69 entspricht NF C 20-010 IP65 entspricht IEC 60529 IP69K

Zusatzmerkmale

Produktgewicht	0,61 kg
----------------	---------

Montage

Schutzbehandlung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40-70 °C
Schutzart gegen Stromschlag	Klasse I entspricht IEC 60536 Klasse I entspricht NF C 20-030

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------