

# NEBO®

## EINSTEIN™ 400



This product is guaranteed against all defects in workmanship and materials for the original owner for two years from the date of purchase.

Ce produit est garanti contre tous les défauts de fabrication et de matériaux pour le propriétaire d'origine pendant deux ans à compter de la date d'achat.

Für dieses Produkt gilt für den Erstbesitzer eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf alle Verarbeitungs- und Materialfehler.

Este producto está garantizado contra todos los defectos de mano de obra y materiales para el propietario original durante dos años a partir de la fecha de compra.

Questo prodotto è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e materiali per il proprietario originale per due anni dalla data di acquisto.

Ten produkt jest objęty gwarancją obejmującą wszelkie wady wykonania i materiałów dla pierwotnego właściciela przez okres dwóch lat od daty zakupu.



Alliance Sports Group, L.P., 76262, Roanoke, US  
ACGI, Unit 2, GP Centre, Yeoman Rd, Ringwood,  
Hants, BH24 3FF, UK  
B2M SARL F-67000 Strasbourg, France, EU  
infoacg@acgbrands.com



All copyrighted and copyrightable materials, including, without limitation, the logo, design, text, graphics, pictures, copy writing and the selection and arrangement ("Materials") thereof all ALL RIGHTS RESERVED Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.


Tous les matériaux protégés par le droit d'auteur et protégés par le droit d'auteur, y compris, sans s'y limiter, le logo, la conception, le texte, les graphiques, les images, la rédaction et la sélection et l'arrangement (« Matériaux ») de ceux-ci, TOUS DROITS RÉSERVÉS Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.

Alle urheberrechtlich geschützten und urheberrechtlich geschützten Materialien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Logo, Design, Text, Grafiken, Bilder, Texte und deren Auswahl und Anordnung („Materialien“), ALLE RECHTE VORBEHALTEN Copyright © 2025 Alliance Sports Group LP.

Todos los materiales protegidos por derechos de autor y protegidos por derechos de autor, incluidos, entre otros, el logotipo, el diseño, el texto, los gráficos, las imágenes, la escritura de copias y la selección y disposición ("Materiales") de los mismos TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.

Tutti i materiali protetti da copyright e coperti da copyright, inclusi, a titolo esemplificativo, il logo, il design, il testo, la grafica, le immagini, il copywriting e la selezione e la disposizione ("Materiali") degli stessi TUTTI I DIRITTI RISERVATI Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.

Wszystkie materiały objęte prawami autorskimi, w tym między innymi logo, projekt, tekst, grafika, zdjęcia, kopie oraz wybór i układ („Materiały”) z nich wszystkie WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.



## EINSTEIN™ 400

The EINSTEIN 400 Headlamp features a high-power 400 lumen Turbo Mode, 4 additional light modes, a 60° adjustable tilt and a USB to Micro USB charging cable.

La lampe frontale EINSTEIN 400 est dotée d'un mode turbo haute puissance de 400 lumens, de 4 modes d'éclairage supplémentaires, d'une inclinaison réglable à 60° et d'un câble de chargement USB vers micro USB.

Die EINSTEIN 400 Stirnlampe verfügt über einen leistungsstarken Turbo-Modus mit 400 Lumen, 4 zusätzliche Lichtmodi, eine um 60° einstellbare Neigung und ein USB-zu-Micro-USB-Ladekabel.

La linterna frontal EINSTEIN 400 cuenta con un modo Turbo de alta potencia de 400 lúmenes, 4 modos de luz adicionales, una inclinación ajustable de 60° y un cable de carga USB a Micro USB.

La lampada frontale EINSTEIN 400 è dotata di una modalità Turbo da 400 lumen ad alta potenza, 4 modalità di illuminazione aggiuntive, un'inclinazione regolabile di 60° e un cavo di ricarica da USB a Micro USB.

Latarcka czołowa EINSTEIN 400 jest wyposażona w tryb Turbo o dużej mocy 400 lumenów, 4 dodatkowe tryby oświetlenia, regulację nachylenia 60° i kabel ładujący USB do Micro USB.

## Specs

Caractéristiques / Spezifikationen / Especificaciones / Specifiche / Specyfikacje

MODES Modi/Modos Modalità/Tryby	LUMENS Lúmenes / Lumeny	HOURS Heures / Stunden Horas / Ore / Godziny	METERS Mètres / Meter Metros / Metri/Metry
<b>TURBO</b>	<b>400</b>	<b>35sec</b>	<b>133</b>
<b>HIGH</b>	<b>250</b>	<b>0.75</b>	<b>104</b>
<b>LOW</b>	<b>50</b>	<b>1.75</b>	<b>52</b>
<b>FLOOD</b>	<b>100</b>	<b>1.5</b>	<b>14</b>
<b>RED</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>5</b>

5 Light Modes • Water-Resistant (IPX4)  
USB Rechargeable • Dual Button • Charging Indicator 60°  
Adjustable Tilt • Adjustable Head Strap


5 modes d'éclairage • Résistant à l'eau (IPX4)  
Rechargeable par USB • Double bouton • Indicateur de charge  
Inclinaison réglable à 60° • Sangle de tête réglable

5 Lichtmodi • Wasserfest (IPX4)  
Wiederaufladbar über USB • Doppeltaste • Ladeanzeige 60°  
verstellbare Neigung • Verstellbarer Kopfriemen

5 modos de luz • Resistente al agua (IPX4)  
Recargable por USB • Botón doble • Indicador de carga  
Inclinación ajustable de 60° • Correa ajustable para la cabeza

5 modalità di illuminazione • Resistente all'acqua (IPX4)  
Ricaricabile tramite USB • Doppio pulsante • Indicatore di carica  
Inclinazione regolabile di 60° • Cinturino regolabile

5 trybów świecenia • Wodoodporność (IPX4)  
Ładowanie przez USB • Podwójny przycisk • Wskaźnik ładowania Regulowany  
ką nachylenia 60° • Regulowany pasek na głowę



## CHARGING INDICATOR

Charge Indicator / Témoin de charge /  
Ladeanzeige / Indicador de carga /  
Indicatore di carica / Wskaźnik ładowania

Glows RED when charging, GREEN when fully charged.

S'allume en ROUGE lors du chargement, en VERT lorsqu'il est complètement chargé.

Leuchtet ROT beim Aufladen, GRÜN bei vollständiger Aufladung.

Brilla en ROJO cuando se está cargando, VERDE cuando está completamente cargado.

Si illumina in ROSSO durante la ricarica, VERDE quando è completamente carica.

Świeci na CZERWONO podczas ładowania, NIEBIESKO po pełnym naładowaniu.

## RECHARGEABLE

Wiederaufladbar/Recargable/Ricaricabile/Akumulátor

To charge, simply plug the Micro USB cable into the charging port.

Pour charger, branchez simplement le câble micro USB dans le port de charge.



Stecken Sie zum Aufladen einfach das Micro-USB-Kabel in den Ladeanschluss.

Para cargar, simplemente conecte el cable Micro USB al puerto de carga.

Per caricare, è sufficiente collegare il cavo Micro USB alla porta di ricarica.

Per caricare, è sufficiente collegare il cavo Micro USB alla porta di ricarica.

Aby naładować, wystarczy podłączyć kabel Micro USB do portu ładowania.



## DUAL BUTTONS

double boutons / Doppeltasten /  
botones duales / doppi pulsanti /  
podwójne przyciski

Independently control the Spot and C•O•B. Spot Light and C•O•B Light cannot be used simultaneously.  
Spot Button: OFF • HIGH • LOW • OFF (press and hold for Turbo)  
C•O•B Button: OFF • WHITE • RED • OFF (press and hold for Direct-to-Red)

Contrôlez indépendamment le Spot et le C•O•B. Spot Light et C•O•B Light ne peuvent pas être utilisés simultanément.  
Bouton Spot : OFF • HIGH • LOW • OFF (appuyez et maintenez pour Turbo)  
Bouton C•O•B : OFF • WHITE • RED • OFF (appuyez et maintenez pour Direct-to-Red)

Steuern Sie Spot und C•O•B unabhängig voneinander. Spot Light und C•O•B Light können nicht gleichzeitig verwendet werden.

Spot-Taste: AUS • HOCH • NIEDRIG • AUS (gedrückt halten für Turbo)  
C•O•B-Taste: AUS • WEISS • ROT • AUS (gedrückt halten für Direct-to-Red)

Controle de forma independiente el Spot y el C•O•B. Spot Light y C•O•B Light no se pueden usar simultáneamente.

Botón Spot: APAGADO • ALTO • BAJO • APAGADO (presione y mantenga presionado para Turbo)  
Botón C•O•B: APAGADO • BLANCO • ROJO • APAGADO (presione y mantenga presionado para Directo a rojo)

Controlla indipendentemente Spot e C•O•B. Spot Light e C•O•B Light non possono essere utilizzati contemporaneamente.

Pulsante Spot: OFF • ALTO • BASSO • OFF (tenere premuto per Turbo)  
Pulsante C•O•B: OFF • BIANCO • ROSSO • OFF (tenere premuto per Direct-to-Red)

Niezale nie kontroluj Spot i C•O•B. wiatło punktowe i wiatło C•O•B nie mog by u ywane jednocze nie.

Przycisk Spot: WYŁ • WYSOKI • NISKI • WYŁ (naci nij i przytrzymaj, aby wł czy Turbo)  
Przycisk C•O•B: WYŁ CZONY • BIAŁY • CZERWONY • WYŁ CZONY (naci nij i przytrzymaj, aby przeż bezpo rednio na czerwony)

## DIRECT-TO-RED / DIRECT AU ROUGE / DIREKT-ZU-ROT / DIRECTO AL ROJO / DIRETTO AL ROSSO / BEZPO REDNIO NA CZERWONO

Activates Red C•O•B, then cycles through the C•O•B light modes in reverse order (RED • WHITE • OFF).

Active le C•O•B rouge, puis fait défiler les modes d'éclairage C•O•B dans l'ordre inverse (ROUGE • BLANC • ÉTEINT).

Aktiviert Rot C•O•B und durchläuft dann die C•O•B-Lichtmodi in umgekehrter Reihenfolge (ROT • WEISS • AUS).

Activa Red C•O•B, luego recorre los modos de luz C•O•B en orden inverso (ROJO • BLANCO • APAGADO).

Attiva C•O•B rosso, quindi scorre le modalità di illuminazione C•O•B in ordine inverso (ROSSO • BIANCO • OFF).

Aktywuje czerwony C•O•B, a nast pnie przechodzi przez tryby wiatła C•O•B w odwrotnej kolejno ci (CZERWONY • BIAŁY • WYŁ CZONY).

## ADJUSTABLE TILT

Inclinaison réglable / Einstellbare Neigung / Inclinación ajustable / Inclinazione regolabile / Regulowany pochylene

60° adjustable tilt provides light exactly where you need it.


L'inclinaison réglable à 60° fournit de la lumière exactement là où vous en avez besoin.

Die einstellbare Neigung von 60° sorgt für Licht genau dort, wo Sie es brauchen.

La inclinación ajustable de 60° brinda luz exactamente donde la necesita.

L'inclinazione regolabile di 60° fornisce la luce esattamente dove serve.

Regulacja pochylene 60° zapewnia światło dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz.



## Als Nutzer von unseren Produkten sind für Sie folgende Informationen wichtig:

### Getrennte Erfassung von Altgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

### Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten müssen Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt auch für Lam-pen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Wenn die Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-gers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

### Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern eingerichteten Rück-nahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von min-destens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m<sup>2</sup> betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rück-gabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Ver-triebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalog-Vertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Kleingeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

### Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

### Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Müll-tonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.