

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produktname	TeSys DF
Produkt oder Komponententyp	Sicherungshalter
Kurzbezeichnung des Geräts	DF14
Verteileraufbau	Tubular link locked in Neutral pole
Produktkompatibilität	DF3EA fuse cartridge striker DF3EN fuse cartridge striker DF14AM Hilfsschalterblock
Beschreibung der Pole	3P + N
Sicherungsgröße	14 x 51 mm
Sicherungstyp	AM GG
Betätigungsart	Kippschalter
Betriebsbemessungsspannung Ue	690 V DC 690 V AC
Nennbetriebsstrom Ie	50 A
Nennisolationsspannung Ui	690 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	8 kV
Ipk-Nennstoßstrom	15 kA mit Rohrverbindungen entspricht IEC 60269-1
Kurzschlussbeständigkeit	120 kA 400 V entspricht IEC 60947-3 120 kA 500 V entspricht IEC 60947-3 80 kA 690 V entspricht IEC 60947-3

Zusatzmerkmale

Standards	EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN/IEC 60947-3
Produktzertifizierungen	CSA EAC IEC UL zugelassen
Montagehalterung	35 mm symmetrische Hutschiene

Einbauposition	Vertikal (Toleranz: +/- 23°)
Anschlüsse - Klemmen	Klemmen mit Schraubklemmung : 1 Kabel 2,5-25 mm ² - Kabelfestigkeit: fest Klemmen mit Schraubklemmung : 2 Kabel 2,5-10 mm ² - Kabelfestigkeit: fest Klemmen mit Schraubklemmung : 1 Kabel 2,5-25 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit oder ohne Kabelende Klemmen mit Schraubklemmung : 2 Kabel 2,5-10 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit oder ohne Kabelende
Anzugsmoment	3,5 Nm
Höhe	110.8 mm
Breite	105 mm
Tiefe	76.5 mm
Produktgewicht	0,57 kg
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück

Montage

Umgebungstemperatur zur Lagerung	-40-80 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20-60 °C with derating above 20°C
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung	TH
Feuerwiderstand	960 °C entspricht IEC 60695-2-1
Kompatibilitätscode	DF14

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------