

Serie A : Capacidad de 0,4 kg a 3 kg


Características técnicas

Temperatura : +5°C a +60°C

Material : Cuerpo : Aluminio Cable : acero inoxidable

Aplicaciones : Puesto de montaje, ensamblaje y empaquetado

- Tensión del muelle por moleta dentada
- Fijación de la carga por mosquetón giratorio



A (mm)	B (mm)	Longitud máx (cable (m))	Carga Mín (kg)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Referencia
282	55	1,6	0,4	1	0,57	BAL 0410A
282	55	1,6	1	2	0,6	BAL 1020A
282	55	1,6	2	3	0,74	BAL 2030A