

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Klemmenleiste
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie	Resi9 Gehäuse Pragma Gehäuse Kaedra Gehäuse Gehäuse
Farbe	Blau

Zusatzmerkmale

Geliefertes Zubehör	1,0 x jumper
Gehäusemontage	Einbau Oberfläche
[In] Bemessungsstrom	63 A
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	440 V AC
Anzahl der Klemmenblöcke	1 Neutral (screw and screwless terminals) mit 14 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge	3 x 25 mm ² für Neutral 11 x 4 mm ² für Neutral
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen (Neutral) , 11,0 x 6 mm ² (fest) Schraubklemmen (Neutral) , 3,0 x 25 mm ² (halbstarr) Schraubenlose Klemmen (Neutral) , 11,0 x 4 mm ² (flexibel) Schraubklemmen (Neutral) , 3,0 x 25 mm ² (flexibel) Schraubenlose Klemmen (Neutral) , 11,0 x 6 mm ² (halbstarr) Schraubenlose Klemmen (Neutral) , 11,0 x 4 mm ² (flexibel mit Aderendhülse) Schraubklemmen (Neutral) , 3,0 x 16 mm ² (fest)
Freie Steckplätze	2 for jumper to connect an other terminal block
Breite	67,2 mm
Höhe	45,5 mm
Tiefe	40,5 mm
Marktsegment	Kleingewerbe Gebäude

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...60 °C
----------------------------------	-------------

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.