



主要信息

产品系列	Harmony XB2
产品类型	整套指示灯
产品短名	XB2B
边框材料	塑料
安装直径	22 mm
每件单独销售数量	1
操作头或镜片颜色	红色
灯源	白炽灯泡，氖灯泡，LED灯泡
灯座	内置BA 9s底座
额定电源电压 [Us]	24 V 交流/直流, 50/60 Hz

补充信息

设备安装	固定孔: Ø 22.5 mm
信号类型	常亮
电源电压范围	0.8...1.1 V 交流/直流
型号	XCE

环境

保护处理	TC
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...55 °C
过电压种类	Class I 符合 IEC 60356
IP 保护等级	IP66 符合 IEC 60529
IK 保护等级	IK05 符合 IEC 50102

可持续性

产品类型	绿色产品认证标志 产品
RoHS法规 (日期代码 : YYWW)	符合 - 自从 1822 - Schneider Electric declaration of conformity



Schneider Electric declaration of conformity

REACH法规	有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内 有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内
环保符合性	提供支持
回收利用指南	无需专门的回收处理