

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	MN
Produkt oder Komponententyp	Spannungsauslöser
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Easypact CVS PowerPact Multistandard Compact NSX
Typ des Spannungsauslösers	Unterspannungsauslösung
Steuerkreisspannung	220...240 V AC 208...277 V AC

Zusatzmerkmale

Schwellen-Auslösespannung	0,35-0,7 x Un - während Öffnung Zeit 0,85 x Un - während Schließung Zeit
Stromvers.-Halteleistung	5 W
Stromvers.-Eingangsleistung	30 W
Montagevariante	Befestigt
Reaktionszeit	50 ms
Zusatzanschlussklemme	Schraubanschluss 0...1.5 mm ²

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktumweltprofil
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------
