

FX-8801/FX-8805



品番	FX8801-01	FX8805-01
消費電力	65W (26V)	
設定温度範囲	50~480℃	
こて先アース間抵抗	<2Ω	
リーク電圧	<2mV	
ヒーター	セラミックヒーター	
付属こて先	B型 (品番 T18-B)	B型 (品番 T19-B)
コード長さ	1.2m	
全長	217mm (こて先T18-Bを付けた場合)	222mm (こて先T19-Bを付けた場合)
重量	46g (こて先T18-Bを付けた場合)	52g (こて先T19-Bを付けた場合)

Model No.	FX8801-01	FX8805-01
Power consumption	65 W (26 V)	
Temperature range	50 to 480℃	
Tip to ground resistance	<2 Ω	
Tip to ground potential	<2 mV	
Heating element	Ceramic heater	
Standard tip	Shape-B (No. T18-B)	Shape-B (No. T19-B)
Cord length	1.2 m	
Total length	217 mm (with T18-B tip)	222 mm (with T19-B tip)
Weight	46 g (with T18-B tip)	52 g (with T19-B tip)