

# ST 16-TWIN BU - 直通式接线端子

3035331

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035331>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



直通式接线端子，标称工作电压: 1000 V，额定电流: 76 A，连接量: 3，接线方式: 回拉式弹簧连接，额定接线容量: 16 mm<sup>2</sup>，横截面: 0.2 mm<sup>2</sup> - 25 mm<sup>2</sup>，安装方式: NS 35/15，NS 35/7.5，颜色: 蓝色

## 优势

- 当电位分配所需要的导线横截面为10和16 mm<sup>2</sup>时，除了标准直通式接线端子以外，三导线回拉式弹簧接线端子ST ...-TWIN也是一个节省空间的解决方案
- 关于CLIPLINE complete系列转换桥接件的选型，参见“CLIPLINE complete组合式接线端子系统的附件”
- 非常适合作为环形馈线系统的电位分配器
- 额定接线容量为2.5 或 4 mm<sup>2</sup>的端子无需使用转换桥接件RB ST ... (2.5/4)进行额外接线

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
phoenix@phoenixcontact.com.cn