

特点

- 普通铜导线
- 额定电压为 600/1000 V
- 5 类柔性
- hr pvc (耐热 pvc) 绝缘

RS PRO 三级电缆, 16 mm² 截面积, 黑色, 美国线规 6 AWG 126, 100m长

RS 号: 628-5342



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 的高品质三级电缆长 1 m，按照欧洲统一命名 (HAR) 码 H05V2-K 和 H07V2-K 采用颜色编码进行了标识

一般规格

类型	三级
三级	是的
护套颜色	黑色
协调代码	H05V2 - k 和 H07V2 - k
应用	电气柜、电源开关设备中的开关控制、电源开关设备的继电器和仪表板、整流器设备中的内部连接器、电动机启动器和控制器、小型电气设备、工业电气安装、面板构建

电气规格

额定电压	600V
额定电流	100A
导线材料	退火铜
绝缘材料	pvc

机械规格

长度	100m
横截面积	16mm ²
外径	8.3mm
美国线规	6
芯线束	115/0.4mm
绞线尺寸	0.4mm
绝缘壁厚	1.6mm

操作环境规格

最高工作温度	105°C
最大导体温度	空气中 105°C；油中 60°C

认证

合规性 / 认证	csa / ul / BS6231
符合标准	CSA C22.2 Type TEW, UK BS 6231, UL 1283