

Fiche technique

Warm white 2.5m

Warm white 5m

Ref: **DEC/RL2BC5050-IP20** Ref: **DEC/RL5BC5050-IP20**

Strip led blanc chaud 24V sans résine 60 led/m



Description :

Bandeau led pour un usage professionnel intensif. Sans résine, cette strip led offre un éclairage haute brillance et délivre une puissance très importante de 980 lumens/m (soit environs 85W/m). Sa densité de 60 led par mètre procure une lumière homogène sur toute la longueur du bandeau. A privilégier comme source d'éclairage principal sur de grandes surfaces ; en milieu professionnel (hall d'entrée, restaurant, hôtel, salle de réunion, etc...) ou chez un particulier (salon, pièce à vivre).

La pose du bandeau est simplifiée : la strip led est découpable tous les 10cm pour une longueur sur-mesure. La fixation est réalisée par bande adhésive 3M® et le système de connexion au transformateur se fait par un connecteur « Easy-Plug » : aucun outil n'est nécessaire. Existe en 2 tailles et 2 couleurs d'éclairage.

Caractéristiques :

- Consommation / m : 14W
- Puissance / m : 980 lumens
- Protection : aucune (IP20)
- Eclairage : blanc chaud 3500K
- Dimensions (L x l x h) :
250/500x10x3 mm
- Densité de led / m : 60
- Gencode : 8424973158940 (2.5m)
- Gencode : 8424984191639 (5m)