

## MERKMALE

- Lampe im Lieferumfang enthalten
- Erhältlich in Einzel- und Doppereinheiten, 4-Fuß-Gehäuse und 5-Fuß-Gehäuse
- Bis zu 40 % Energieeinsparung
- Komplett mit LED-Treiber

## 24-W-LED- Antikorrosionslichtleiste von RS Pro, Einzelmatte, 1 Lampe, korrosionsbeständig, 1,27 m lang, IP65

RS Best.-Nr. 795-9785



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

RS Pro IP65 LED-SMD, nicht korrosive Befestigung mit ABS-Sockel, Polycarbonat-Controller, Edelstahlclips und wird mit Aufhängeösen und Edelstahl-Montagehalterung geliefert. Der Beleuchtungskörper verbraucht bis zu 40 % weniger Energie als herkömmliche Beleuchtungskörper und reduziert gleichzeitig die Wartungs- und CO2-Emissionen. Ideale Anwendungen dieser nicht korrosiven LED-Leuchte sind in anspruchsvollen Umgebungen und Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, einschließlich Industriebereichen, Garagen und Werkstätten.

Diese Serie von Deckenleuchten umfasst Folgendes:

Einzelleiste

[7959782](#) - 1 x 40-W-LED-Beleuchtungskörper mit Antikorrosionsfunktion

[7959785](#) - 1 x 24-W-LED-Beleuchtungskörper mit Antikorrosionsfunktion

Doppelleiste

[7959788](#) - 2 x 24-W-LED-Beleuchtungskörper, antikorrosiv

[7959791](#) - 40-W-LED-Beleuchtungskörper, antikorrosiv

## Allgemeine Spezifikationen

<b>Typ</b>	Einzelleiste
<b>Anzahl der Leuchten</b>	1
<b>Farbton</b>	Kühles Weiß
<b>Lampentyp</b>	LED
<b>Farbtemperatur</b>	5500K
<b>Lebensdauer</b>	30000h
<b>Antikorrosiv</b>	Ja
<b>PIR im Lieferumfang enthalten</b>	Nein
<b>Anwendungen</b>	Deckenleuchten sind eine sehr gängige Art von Leuchten, die an der Decke angebracht werden können in: Industriebereichen; Parkhäusern; Werkstätten, Lagerhäusern und Fabriken; Garagen
<b>CRI</b>	70
<b>Dimmbar</b>	Ja

## Elektrische Spezifikationen

<b>Wattleistung</b>	24W
---------------------	-----

## Mechanische Spezifikationen

<b>Länge</b>	1.270m
<b>Breite</b>	93mm
<b>Tiefe</b>	100mm
<b>Lichtstrom</b>	2660lm

## Schutzkategorie

<b>IP-Schutzart</b>	IP65
---------------------	------

## Zulassungen

<b>Konformität/Zertifizierung</b>	RoHS-Konformitätszertifikat
-----------------------------------	-----------------------------

