

特点

- 低电压电源灯、可节省成本的能效
- led 使用寿命长、不会产生热量
- 增强型回火玻璃透镜
- 坚固的构造、可提供长期服务

rs pro led 机器灯、24 v 交流 / 直流、12 w、可调 RS 430mm Pro reach、430mm 臂长。ARM ARM 台外形、可调臂长

RS 号: 777-7971



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

由优质 RS PRO 品牌推出的这款 LED 工作灯是您的工作台上的完美附件。这款机器灯带有 6 个高效 LED 灯泡，可发出明亮的白色光，这样您就可以享受无阴影照明，确保清晰舒适的工作环境。

LED 灯具有可调节臂，带三个可调关节，可根据需要调节光照位置。灯头上甚至有一个内置手柄，可进一步调节光照条件。这款灯具臂长为 430 mm，调节距离为 215 mm。

一般规格

灯类型	LED
轻质款式	铰接臂。 ARM
随附灯	是的
一体式变压器	是的
防护罩已安装	否
开关已安装	否
使用寿命	长达 40、000 小时
ARM	可调节

电气规格

额定电压	24Vac 直流
功率	12W
eu 能效等级	c.
灯泡数量	6.
色温	5700K

机械规格

臂长。 AR	430mm
电缆长度	1.8m
最大伸出距离	215mm
光束角	60°

操作环境规格

温度范围	-30°C 至 60°C
------	--------------

保护类别

ip 等级	ip 65
-------	-------

认证

合规性 / 认证	rohs 合规性证书, ce 认证
----------	-------------------





