

LM - 电缆标记条支架

1004377

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1004377>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



优势

- 插入式标记条置于密封头内，可保护标记不受污染的影响
- 塑料电缆标识，用于在室内标记和捆绑导线和电缆

商业数据

订货号	1004377
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BG231A
产品关键代码	BG231A
目录页面	页码237 (C-3-2019)
GTIN	4017918012069
单件重量 (含包装)	0.888 g
单件重量 (不含包装)	0.884 g
原产地	DE

LM - 电缆标记条支架



1004377

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1004377>

技术数据

产品属性

产品类型	标记条支架
型号	安装组套

尺寸

宽度	4 mm
长度	24 mm

外部尺寸

外径	1 mm ... 12 mm
----	----------------

Text field

文本框宽度	24 mm
文本框高度	4 mm

材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

电缆/电线

电缆外径	1 mm ... 12 mm
------	----------------

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %

安装

安装类型	使用电缆扎带组装
------	----------

LM - 电缆标记条支架



1004377

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1004377>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

LM - 电缆标记条支架



1004377

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1004377>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn