

MERKMALE

- 7 x Gewindebohrer einschließlich Gewindegrößen: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- Hergestellt aus Hochgeschwindigkeitstahl (HSS)
- Ausgezeichnete Haltbarkeit
- Geeignete Form für Hand- und Maschinenanwendungen
- Durable Metall-Aufbewahrungskoffer

HSS M12-Spiralkopf- Gewindebohrersatz von RS Pro

RS Best.-Nr. 427-963



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Der 7-teilige Gewindebohrersatz unserer Eigenmarke RS Pro ist ein hochwertiger, kompakter Satz von Hochleistungsgewindebohrer, der sich ideal für den professionellen und Heimwerkereinsatz eignet, um ein Gewinde mit einem Gewindebohrer oder Bohrschrauber in Materialien zu schneiden. Der 7-teilige Satz verfügt über eine HSS-Konstruktion (Hochgeschwindigkeitsstahl) für verbesserte Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Diese Gewindebohrer von ausgezeichneter Qualität sind für die Gewindegrößen M3 bis M12 geeignet und werden mit einem Durable Metallgehäuse geliefert, das einen ausgezeichneten Schutz bei Nichtgebrauch gewährleistet und gleichzeitig die Teile organisiert hält.

7-teilige Gewindebohrersätze von RS Pro sind in zwei Optionen erhältlich:

- 7-teiliger HSS-Spiralbohrer-Gewindebohrersatz von RS Pro - 427-931
- 7-teiliger HSS-Spiralkopf-Gewindebohrersatz von RS Pro - 427-963

Allgemeine

Gewindegröße	M12
Typ	Spiralkopf-Gewindebohrer
Gewindestandard	Metrisch
Inhalt	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
Anzahl der Teile	7
Standardausführung	ISO
Anwendungen	Bauwesen, Heimwerker, Sanitär, Werkstätten, Renovierungen

Mechanische

Material	HSS
Maximale Gewindebohrergröße	M12
Minimale Gewindebohrergröße	M3

