



Deutsch

Bedienungsanleitung

Lagernummer: 174-6574

## Desktop Indoor Luftqualität CO<sub>2</sub> Monitor

DE



## Merkmale

1. 2.4 Zoll TFT bunter LCD-Display
2. 240 \* 320 Pixel
3. Erfassung der CO<sub>2</sub>-Konzentration
4. Lufttemperatur und Feuchte
5. Auto Abschaltung
6. Exquisite Aussicht und leicht zu tragen.

## Specifications

<b>CO<sub>2</sub>-Konzentrationsmessung</b>	
Konzentrationsbereich	0 ~ 9999 ppm
Genauigkeit	± 75 ppm ± 5% des Messwert
Auflösung	1 ppm
<b>Temperatur-und Feuchtigkeits Erfassung</b>	
Temperaturbereich	-20 à 70°C
Temperaturgenauigkeit	± 2°C
Temperatur Auflösung	0.1°C
Feuchtigkeitsbereich	0 bis 100% RH
Feuchte Präzision	± 3,5% RH (20 bis 80% RH)
	± 5% RH(0 ~ 20% RH/80 to 100%RH)
Feuchtigkeits Auflösung	0.1 %RH
<b>Power</b>	
Battery	1000 mAh wiederaufladbare Lithium Batterie
Charging	USB 5 V aufladen
<b>Andere</b>	
Displayer	2,4 Zoll TFT Farbdisplay
	240 * 320 Auflösung
Arbeitstemperatur	0 bis 50°C
Lagertemperatur	-10 bis 60°C

## Anlage

CO<sub>2</sub> concentration corresponds to colours showed by the device.

CO <sub>2</sub> -Konzentrationsstufe	Konzentrationsbereich von CO <sub>2</sub>	Entsprechende Farben
Gut	< 800 ppm	Grün
Normal	800 bis 1500 ppm	Gelb
Schlecht	> 1500 ppm	Rot