



### Hauptmerkmale

Baureihe	Kaedra
Produkt oder Komponententyp	Wetterfestes Gehäuse
Gehäusetyp	Vielseitiges Gehäuse

### Zusatzmerkmale

Schrankmontage	Oberfläche
Elektrische Isolierungsklasse	Klasse II Doppelisolierung
Typ der Frontabdeckung	Lichtundurchlässig Reversibel
Nennstrom [In]	63 A
Anzahl Vorausschnitte PG ISO	17
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Selbstverlöschendes Polymer
Breite	340 mm
Höhe	460 mm
Tiefe	160 mm
Farbe	Gehäuse : lichtgrau ( RAL 7035 )

### Montage

Normen	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 670
Feuerwiderstand	750 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht EN 50102
Umweltbezogene Kenndaten (UV)	UV-beständig Klasse 3 entspricht ISO 4582 2010 UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2 2013
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-60 °C

Vertragliche Gewährleistung

Periode

18 Monate