

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ ロックインサート – TS 8611.220

Date : 2023/07/12

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



ロックインサート – TS 8611.220

created: 12.07.2023 build on www.rittal.com/jp-ja



製品説明書

仕様: F

材質: 亜鉛ダイカスト

製品説明書

適用:
エンクロージャータイプ: CM
エンクロージャータイプ: EL3分割型、3 ~ 15 U
エンクロージャータイプ: EL3分割型、18 ~ 21 U
エンクロージャータイプ: TS
エンクロージャータイプ: SE
エンクロージャータイプ: PCエンクロージャー ドア
エンクロージャータイプ: IW
エンクロージャータイプ: TS 8ステンレス
エンクロージャータイプ: SE、ステンレス製

ハンドルシステムへの
取り付け: ロックインサート用クイックハンドル
南京錠およびロックインサート用クイックハンドル
フラップ式レバーハンドル、ロックインサート用
フラップ式レバーハンドル、南京錠およびロックインサート用
ロックインサート用のミニクイックハンドル

ロックインサート: 6.5 mm 三角 (CNOMO)

1パック: 1 個

質量/パック: 0.02 kg

銅の含有量 (kg / 個): 0

EAN: 4028177213128

関税率番号:	83015000
ETIM 7.0:	EC000743
ETIM 6.0:	EC000743
eCl@ss 8.0/8.1:	27409218
eCl@ss 6.0/6.1:	27409218
製品説明書:	TS ロックインサート、タイプF、亜鉛ダイカスト、6.5 mm 三角 (CNOMO)
取得認証	
認可証:	NA