



Presentazione

Gamma	KNX
Tipo prodotto	Adattatore guida DIN
Colore	Bianco
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche

Protocollo di comunicazione delle porte	Zigbee 3.0
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Potenza assorbita W	0,3 W
Segnalazione locale	LED (verde/rosso)attività di trasmissione/ricezione (TX/TR): Alimentazione ON:
Interfaccia	1
Tipo di connessione integrata	1 RS232/485 seriale
Supporto di montaggio	Guida DIN
Altezza	90 mm
Larghezza	17,5 mm
Profondità	58 mm

Ambiente

Temperatura ambiente	0...45 °C
Altitudine di funzionamento	<= 2000 m
Umidità relativa	0...93 %
Grado di protezione ip	IP20
Comandi	2014/53/EU - radio equipment directive

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita